

Garant**Klemdraaihouder, Neutraal, Schacht- / plaatafmeting: 25/16mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 261111 25/16 |
| GTIN | 4045197655875 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische beschrijving

| | |
|--|---------------------|
| Functiebreedte L ₄ neutrale houders | 12,5 mm |
| Schroef voor onderlegplaat | 269013 2 |
| Afkoppellengte L ₁ neutrale houders | 39 mm |
| Wisselplaatschroevenset | 269028 2 |
| ISO-code houder | SVVBN 2525M16 |
| Plaatafmeting | 16 mm |
| Onderlegplaat | 269005 8 |
| geschikte wisselplaat | VB.. 1604.. |
| Totale lengte L neutrale houders | 150 mm |
| Schachtgrootte | 25 mm |
| Norm | DIN ISO 5610 |
| Inzetsoort | Neutraal |
| Inwendige koeling | nee |
| Instelhoek κ | 72,5 graden |
| Toepassing | Langsdraaien buiten |
| Toepassing | Vlakdraaien |

| | |
|-------------|---------------------|
| Toepassing | Langsdraaien buiten |
| Producttype | Klemdraaihouder |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| Schroef voor onderlegplaat Type 2 | 269013 2 |
| Wisselplaatschroevenset Type 2 | 269028 2 |
| Wisselplaatschroevenset Type 22 | 269028 22 |
| PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8 | 674248 TX8 |
| Onderlegplaat Type 8 | 269005 8 |
| Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm | 659957 500 |