

**Garant****eco-steekdraaihouder, links, Schachtbreedte / steekbreedte w: 25/4mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	273831 25/4
GTIN	4045197517296
Artikelklasse	21W

## Omschrijving

### Uitvoering:

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal ( $>1300 \text{ N/mm}^2$ ). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

### Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT Master eco opnames nr. 319006 – 319136.

Vanaf steekbreedte 6 mm komt bij  $t_{\text{max}}$  ( $5 \times \text{steekbreedte}$ ) de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Er kan groefvorming ontstaan. Veilig ribbelvrij tot  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

## Technische beschrijving

Insteekdiepte $t_{\text{max}}$	20 mm
Functiebreedte $L_4$	26,5 mm
Koplengte $L_1$	40,5 mm
Steekbreedte w	4 mm
Bout	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Totale lengte L	112 mm
Serie	Eco
Schachtbreedte b	25 mm
Inzetsoort	links

Inwendige koeling	ja
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Klemdraaihouder

## Accessoires

8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Klemschroef Type 6	279815 6
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX30	674248 TX30
Klemschroef Type 7	279815 7
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600