



Voordeelverpakking 3× krimptang voor adereindhulzen



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG6020 10
GTIN	4069515045254
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:

stalen lichaam met kniehefboomoverbrenging. Gespecificeerde perskrachten worden nauwkeurig bereikt door geïntegreerde dwangsluiting.

Exacte **parallelpersing** met synchroon aangedreven persbekken. **Vierkantkrimping** volgens DIN = optimale contactvlakken.

Levering:

3× krimptang voor adereindhulzen nr. 729456 gr. 10.

Technische beschrijving

totale lengte	190 mm
Voor draaddoorsnede	0,08 - 10 mm ²
Norm	DIN 46228
Producttype	Crimptang
USP1	3× krimptang voor adereindhulzen

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG6020 10