

Garant**Voordeelverpakking 4× zachte hamer met nylon doppen****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG6022 40
GTIN	4069515045285
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterk middenstuk van metaal met hamersteel van hickory-hout, met nylon steelbeschermer en ringwig. De slag- en slijtvaste nylon doppen zijn door een dubbel werkend bevestigingssysteem verbonden met het middenstuk.

Stalen middenstuk.

Toepassing:

voor het richten of aanbrengen van werkstukken op machinetafels en voor werkstuksparende slagen bij montagewerk.

Levering:

4× zachte hamer incl. nylon doppen nr. 754120 gr. 40.

Reservedeel:

Reservedop nylon onder nr. 754180 en reservesteel onder nr. 751650 verkrijgbaar.

Technische beschrijving

Lengte van de steel	320 mm
Lengte van de kop met doppen	105 mm
Gewicht	0,578 kg
Hamerkop-Ø	40 mm
Producttype	Hamer

USP1

4x zachte hamer met nylon doppen

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG6022 40
