

**Voordeelverpakking 3× hoekpijptang met S-vormige bek****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG6030 1.1/2
GTIN	4069515045551
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Zweedse vorm; slanke, speciaal gevormde bek, zelfspannend, 45° gebogen. Geheel gesmeed met niet te verliezen stelmoer.

HOLEX met **S-bek** voor driepuntsaanslag van de pijp. (Voordeliger model.)

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal; getemperd, bek inductief gehard. Gelakt, bekken blank.

Levering:

3× hoekpijptang, S-bek, nr. 810600 gr. 1.1/2.

Technische beschrijving

Pijp-Ø	1.1/2 inch
Spanwijdte	63 mm
totale lengte	420 mm
Bekhoek	45 graden
Productieproces	geheel gesmeed
Veredeling bek	inductief gehard
Materiaal tang	Chroom-vanadiumstaal
S-bek	ja

Zweedse vorm	ja
Producttype	Pijp- en waterpomptang
USP1	3× hoekpijptang met S-vormige bek

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG6030 1.1/2