



## Voordeelverpakkingt 3× bandsleutel



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | GG6031 20/600 |
| GTIN          | 4069515045568 |
| Artikelklasse | GGN           |

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Geprofileerde schacht; sterke, slijtbestendige en slipvrije weefselband, verwisselbaar.

**Toepassing:**

Voor het spannen van ronde delen, meestal met grote Ø.

**Levering:**

3× bandsleutel nr. 811500 gr. 20/600.

**Reservedeel:**

Reserve-weefselband voor bandsleutel nr. 811510.

### Technische beschrijving

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Spanwijdte-Ø                 | 160 mm                   |
| Bandbreedte                  | 20 mm                    |
| Bandlengte                   | 600 mm                   |
| Totale lengte van de schacht | 225 mm                   |
| Materiaal band               | slipvrij rubbermateriaal |
| Producttype                  | Pijp- en waterpomptang   |
| USP1                         | 3× bandsleutel           |

---

## **Geschikte producten**

No Shop URL available for: GG6031 20/600

---