

Garant**eco-steekdraaihouder, links, Schachtbreedte / steekbreedte w: 25/5mm**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 273831 25/5 |
| GTIN | 4045197531353 |
| Artikelklasse | 21W |

Omschrijving

Uitvoering:

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal ($>1300 \text{ N/mm}^2$). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT Master eco opnames nr. 319006 – 319136.

Vanaf steekbreedte 6 mm komt bij t_{max} ($5 \times \text{steekbreedte}$) de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Er kan groefvorming ontstaan. Veilig ribbelvrij tot $t = 24,5 \text{ mm}$.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Functiebreedte L_4 | 26,5 mm |
| Insteekdiepte t_{max} | 25 mm |
| Koplengte L_1 | 40,5 mm |
| Bout | 279815 7 (TX30; 8 Nm) |
| Steekbreedte w | 5 mm |
| Totale lengte L | 112 mm |
| Serie | Eco |
| Schachtbreedte b | 25 mm |
| Inzetsoort | links |

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Inwendige koeling | ja |
| axiaal insteken mogelijk | nee |
| Producttype | Klemdraaihouder |

Accessoires

| | |
|--|-------------|
| PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX30 | 674248 TX30 |
| Klemschroef Type 6 | 279815 6 |
| Klemschroef Type 7 | 279815 7 |
| 8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm | 659874 50 |
| Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm | 659906 1600 |
| Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm | 659957 1600 |