

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261107 20/16
GTIN	4045197655745
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

ISO-code houder	SVHBR/L 2020K16
Onderlegplaat	269005 8
Schroef voor onderlegplaat	269013 2
Wisselplaatschroevenset	269028 2
Koplengte L ₁	16 mm
Plaatafmeting	16 mm
Functiebreedte L ₄	25 mm
Schachtgrootte	20 mm
geschikte wisselplaat	VB.. 1604..
Totale lengte L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	107,5 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 2

269028 2

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Onderlegplaat Type 8

269005 8

Wisselplaatschroevenset Type 22

269028 22

Schroef voor onderlegplaat Type 2

269013 2

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500