

Garant**eco-steekdraaihouder, links, Schachtbreedte / steekbreedte w: 20/6mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	273831 20/6
GTIN	4045197576255
Artikelklasse	21W

Omschrijving

Uitvoering:

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal ($>1300 \text{ N/mm}^2$). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT Master eco opnames nr. 319006 – 319136.

Vanaf steekbreedte 6 mm komt bij t_{max} ($5 \times$ steekbreedte) de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Er kan groefvorming ontstaan. Veilig ribbelvrij tot $t = 24,5 \text{ mm}$.

Technische beschrijving

Insteekdiepte t_{max}	30 mm
Koplengte L_1	40,5 mm
Bout	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Functiebreedte L_4	21,5 mm
Steekbreedte w	6 mm
Totale lengte L	99,5 mm
Serie	Eco
Schachtbreedte b	20 mm
Inzetsoort	links

Inwendige koeling	ja
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
Klemschroef Type 7	279815 7
8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX30	674248 TX30
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600