

Garant
eco-Steekdraaihouder, rechts, Schachtbreedte / steekbreedte w: 25/3mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	273830 25/3
GTIN	4045197515971
Artikelklasse	21W

Omschrijving
Uitvoering:

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal ($>1300 \text{ N/mm}^2$). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT Master eco opnames nr. 319006 – 319136.

Vanaf steekbreedte 6 mm komt bij t_{max} ($5 \times \text{steekbreedte}$) de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Er kan groefvorming ontstaan. Veilig ribbelvrij tot $t = 24,5 \text{ mm}$.

Technische beschrijving

Steekbreedte w	3 mm
Koplengte L_1	34,5 mm
Bout	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Functiebreedte L_4	26,5 mm
Insteekdiepte t_{max}	15 mm
Totale lengte L	106 mm
Serie	Eco
Schachtbreedte b	25 mm
Inzetsoort	rechts

Inwendige koeling	ja
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Klemschroef Type 6	279815 6
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX25	674248 TX25
8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600