


Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 20/11 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	261121 20/11
GTIN	4960664585588
Artikelklasse	25U

Omschrijving
Uitvoering:

Stroomlijnvormig spaankanaal voor verbeterde spaanafvoer, gereduceerde vibratieneiging, stabiele bewerking.

Inwendige koeling: ja

Schacht-Ø D_s: 20 mm

ISO-code houder: A20R SVUBR/L11

Aansluiting / scheidingspunt: 20 mm

Instelhoek κ: 93 graden

geschikte wisselplaat: VB.. 1103..

Minimale voorboor-Ø D_{min}: 25 mm

Technische beschrijving

Afkoppellengte L ₁	80 mm
Wisselplaatschroef	269022 6
geschikte wisselplaat	VB.. 1103..
Minimale voorboor-Ø D _{min}	25 mm
Middenverplaatsing L ₃	18 mm
Plaatafmeting	11 mm
ISO-code houder	A20R SVUBR/L11
Aansluiting / scheidingspunt	20 mm
Totale lengte L	200 mm
Spanhoogte L ₂	19 mm

Instelhoek κ	93 graden
Schacht- \emptyset D_s	20 mm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	5xD
Norm	DIN 8024
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang

Accessoires

Spanschroef	269409
Spanschroef Type 6	269022 6