

Garant**Micro-insteekinsert rond binnen links, L1 = 25 mm, Ø Dmin / W: 6,2/2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	270344 6,2/2
GTIN	4045197468468
Artikelklasse	21I

Omschrijving**Toepassing:**

Voor snijplaathouders nr. 270200 – 270204.

Technische beschrijving

Punt-midden-afstand L_3	2,95 mm
Minimale $\varnothing D_{\min}$	6,2 mm
Schacht- $\varnothing d$	6 mm
maximale snijdiepte t_{\max}	1,8 mm
Radius R	1 mm
Serie	Micro
Afkoppellengte L_1	25 mm
Productnaamattribuut	$L_1 = 25$ mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	250 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	200 m/min	N

Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	200 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	160 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	80 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	60 m/min	P
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt	30 m/min	H
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	90 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	30 m/min	S
GG(G)	geschikt	90 m/min	K
CuZn	geschikt	150 m/min	N
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
Onderbroken	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		