


Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/11 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	261121 16/11
GTIN	4960664585564
Artikelklasse	25U

Omschrijving
Uitvoering:

Stroomlijnvormig spaankanaal voor verbeterde spaanafvoer, gereduceerde vibratieneiging, stabiele bewerking.

Inwendige koeling: ja

Schacht-Ø D_s: 16 mm

ISO-code houder: A16Q SVUBR/L11

Aansluiting / scheidingspunt: 16 mm

Instelhoek κ: 93 graden

geschikte wisselplaat: VB.. 1103..

Minimale voorboor-Ø D_{min}: 20 mm

Technische beschrijving

Aansluiting / scheidingspunt	16 mm
geschikte wisselplaat	VB.. 1103..
Plaatafmeting	11 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	20 mm
Afkoppellengte L ₁	65 mm
Middenverplaatsing L ₃	16 mm
Wisselplaatschroef	269022 6
ISO-code houder	A16Q SVUBR/L11
Totale lengte L	180 mm
Spanhoogte L ₂	15 mm

Instelhoek κ	93 graden
Schacht- \emptyset D_s	16 mm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	5xD
Norm	DIN 8024
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang

Accessoires

Spanschroef	269409
Spanschroef Type 6	269022 6