


Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/16 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	261121 25/16
GTIN	4960664585601
Artikelklasse	25U

Omschrijving
Uitvoering:

Stroomlijnvormig spaankanaal voor verbeterde spaanafvoer, gereduceerde vibratieneiging, stabiele bewerking.

Inwendige koeling: ja

Schacht-Ø D_s: 25 mm

ISO-code houder: A25S SVUBR/L16

Aansluiting / scheidingspunt: 25 mm

Instelhoek κ: 93 graden

geschikte wisselplaat: VB.. 1604..

Minimale voorboor-Ø D_{min}: 34 mm

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L ₃	20,5 mm
geschikte wisselplaat	VB.. 1604..
Plaatafmeting	16 mm
Afkoppellengte L ₁	100 mm
Wisselplaatschroef	269022 7
ISO-code houder	A25S SVUBR/L16
Minimale voorboor-Ø D _{min}	34 mm
Onderlegplaat	269006 1
Onderlegplaatschroef	269014 1
Aansluiting / scheidingspunt	25 mm

Totale lengte L	250 mm
Spanhoogte L ₂	24 mm
Instelhoek κ	93 graden
Schacht-Ø D _s	25 mm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	5×D
Norm	DIN 8024
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang

Accessoires

Onderlegplaat	269055
Spanschroef	269411
Onderlegplaatschroef	269203
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Spanschroef Type 7	269022 7
Schroef voor onderlegplaat Type 1	269014 1
Onderlegplaat Type 1	269006 1