

Garant**Axiale insteekinsert buiten rechts, L1 = 15 mm, Ø Dmin / W: 6,2/1mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 270350 6,2/1 |
| GTIN | 4045197467119 |
| Artikelklasse | 211 |

Omschrijving**Toepassing:**

Voor snijplaathouders nr. 270200 – 270204.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| maximale snijdiepte t_{\max} | 2 mm |
| Schacht-Ø d | 6 mm |
| Minimale Ø D_{\min} | 6,2 mm |
| Punt-midden-afstand L_3 | 2,95 mm |
| Radius R | 0,1 mm |
| Afkoppellengte L_1 | 15 mm |
| Productnaamattribuut | $L_1 = 15$ mm |
| Producttype | Snij-inzetdeel voor het draaien |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|-------------------------|------------------|-----------|----------|
| Alu kunststoffen | beperkt geschikt | 250 m/min | N |
| Aluminium (kortspanend) | beperkt geschikt | 200 m/min | N |
| Aluminium > 10% Si | beperkt geschikt | 200 m/min | N |

| | | | |
|--------------------------------|------------------|-----------|---|
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | 160 m/min | P |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | 150 m/min | P |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | 150 m/min | P |
| Staal < 1100 N/mm ² | geschikt | 80 m/min | P |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | 60 m/min | P |
| Staal < 55 HRC | beperkt geschikt | 30 m/min | H |
| RVS < 900 N/mm ² | geschikt | 90 m/min | M |
| RVS > 900 N/mm ² | geschikt | 60 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | beperkt geschikt | 30 m/min | S |
| GG(G) | geschikt | 90 m/min | K |
| CuZn | geschikt | 150 m/min | N |
| Continu | geschikt | | |
| Onregelmatig | beperkt geschikt | | |
| Onderbroken | beperkt geschikt | | |
| nat maximaal | geschikt | | |