


**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 32/16 mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	261121 32/16
GTIN	4960664585625
Artikelklasse	25U

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Stroomlijnvormig spaankanaal voor verbeterde spaanafvoer, gereduceerde vibratieneiging, stabiele bewerking.

Inwendige koeling: ja

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

ISO-code houder: A32S SVUBR/L16

Aansluiting / scheidingspunt: 32 mm

Instelhoek κ: 93 graden

geschikte wisselplaat: VB.. 1604..

Minimale voorboor-Ø D<sub>min</sub>: 40 mm

**Technische beschrijving**

Onderlegplaatschroef	269014 1
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	28 mm
Wisselplaatschroef	269022 7
Aansluiting / scheidingspunt	32 mm
Afkoppellengte L <sub>1</sub>	130 mm
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	40 mm
ISO-code houder	A32S SVUBR/L16
Plaatafmeting	16 mm
geschikte wisselplaat	VB.. 1604..
Onderlegplaat	269006 1

Totale lengte L	250 mm
Spanhoogte L <sub>2</sub>	31 mm
Instelhoek κ	93 graden
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	5xD
Norm	DIN 8024
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang

## Accessoires

Spanschroef	269411
Onderlegplaatschroef	269203
Onderlegplaat	269055
PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Onderlegplaat Type 1	269006 1
Spanschroef Type 7	269022 7
Schroef voor onderlegplaat Type 1	269014 1