



Weldonhouder vorm AD, SK 40 A = 100, Span-Ø D1: 18 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	300260 18
GTIN	4045197143877
Artikelklasse	32A

Omschrijving

Uitvoering:

Met Balluff-chip-boring.

Toepassing:

voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308810 – 308830.

Norm: DIN 6359

Opnamenorm: DIN 69871

Opnamenorm: ISO 7388-1

Vorm: AD

Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 15000 min⁻¹

Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3 µm

Buiten-Ø D: 50 mm

Reservespanschroef 309900: 16

Technische beschrijving

Reservespanschroef 309900	16
Span-Ø D ₁	18 mm
Buiten-Ø D	50 mm
Opname	SK 40 A = 100
Norm	DIN 6359

Opnamenorm	DIN 69871
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC

Accessoires

Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Spansleutel voor aantrekbouten volgens ISO 7388 Geschikt voor conus 40 SK	308830 40
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308720 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantrekbout Hurco 45° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 Geschikt voor conus 40 SK	308810 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40

Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Spansleutel voor aantrekbouten volgens DIN 69872 Geschikt voor conus 40 SK	308820 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Aantrekbout Mazak, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 Geschikt voor conus 40 SK	308812 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40