

**Garant**

**Draadsnij-insert volprofiel 60° binnen rechts, L1 = 16 mm, Ø Dmin / Oplopend met: 4,8/1mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	270400 4,8/1
GTIN	4045197467430
Artikelklasse	21I

**Omschrijving****Toepassing:**

Voor snijplaathouders nr. 270200 – 270204.

**Technische beschrijving**

Minimale aanzet $h_{\min}$	0,58 mm
Punt-midden-afstand $L_3$	1,9 mm
Minimale $\varnothing D_{\min}$	4,8 mm
Tolerantieklassse	DIN 13 6H
Schroefpunt-kop-afstand Y	0,7 mm
Schacht- $\varnothing d$	4 mm
Afkoppellengte $L_1$	16 mm
Productnaamattribuut	$L_1 = 16$ mm
Flankhoek	60 graden
Draadsoort	M
Draadsoort	MF
Producttype	Draadsnij-insert

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	200 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	200 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	150 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	160 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	150 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	150 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	80 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	60 m/min	P
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt	30 m/min	H
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	90 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	30 m/min	S
GG(G)	geschikt	90 m/min	K
CuZn	geschikt	150 m/min	N
Continu	geschikt		
nat maximaal	geschikt		