

Garant**Volprofielplaat 60° buiten rechts, HB7125, Oplopend met: 1,25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	270704 1,25
GTIN	4045197453051
Artikelklasse	21J

Omschrijving

Uitvoering:
Volprofielplaat 60° voor buitendraad volgens DIN / ISO R 262 (DIN 13) tolerantieklasse 6g.

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Draadspeed	1,25 mm
Inzetsoort	rechts
Binnen-/buitentoepassing	buiten
Wisselplaatprofiel	Volprofiel
Soort	HB7125
Tolerantieklasse	DIN 13 6g
Draadsoort	M
Draadsoort	MF
Draadsoort	M-LH

Draadsoort	MF-LH
Flankhoek	60 graden
Dikte	3,6 mm
Plaatafmeting L	16 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draadsnijden

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	120 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	60 m/min	S
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	geschikt		
nat maximaal	geschikt		