



Ringmoer, Schroefdraad-Ø: M24



Bestelgegevens

Bestelnummer	086477 M24
GTIN	2050001741844
Artikelklasse	08Y

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogvaste oogbouten/ringmoeren, rood gelakt.

Opmerking:

Oogbouten en ringmoeren niet in 90°-hoek ten opzichte van inschroefas belasten!

SF 4:1 = veiligheidsfactor 4.

Technische beschrijving

Draadlengte moer E	20 mm
Buiten-Ø ring B	90 mm
Binnen-Ø ring A	50 mm
Gewicht	0,9 kg
Kraag-Ø oplegvlak C	50 mm
Totale hoogte F	90 mm
Schroefdraad-Ø	M24

Gegevensblad

Maat D	20 mm
Draagvermogen WLL SF 4:1	8 t
Producttype	Ringschroef