

Garant
Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/11 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	261131 16/11
GTIN	4045197656117
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	269028 22
Koplengte L_1	16,5 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	21 mm
Middenverplaatsing L_3	11 mm
geschikte wisselplaat	VB.. 1103..
ISO-code houder	A16Q SVQBR/L11
Plaatafmeting	11 mm
Totale lengte L	180 mm
Spanhoogte L_2	15,5 mm
Instelhoek κ	107,5 graden
Schacht-Ø D_s	16 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500