

Garant**Weldonhouder vorm ADB met koelkanaalboringen, SK 40 A = 130, Span-Ø D1: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300271 10
GTIN	4045197645920
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Met balluff/RFID-chip-boring.

GARANT –

Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!). Balanceerkwaliteit G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Met afsluitbare koelkanaalboringen.**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

Span-Ø D ₁	10 mm
Afkoppellengte A-maat	130 mm
Reservespanschroef nr. 309900	10
Buiten-Ø D	35 mm
Opname	SK 40 A = 130
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	ISO 7388-1

Vorm	ADB
Koelkanaalboring	afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder

Accessoires

Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
	308801 40

Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en
passingafgedicht Geschikt voor conus 40

AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M 308670 40M

Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40 308785 40

AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40 308600 40

Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40 308635 40

Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40 308650 40

Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40 308605 40

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40 308760 40

Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen
DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40 308820 40

Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt
voor conus 40 308802 40

Reservespanschroef Voor span-Ø D1 10 mm 309900 10