



Oogbout, Schroefdraad-Ø: M30



Bestelgegevens

Bestelnummer	086472 M30
GTIN	2050001741806
Artikelklasse	08Y

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogvaste oogbouten/ringmoeren, rood gelakt.

Opmerking:

Oogbouten en ringmoeren niet in 90°-hoek ten opzichte van inschroefas belasten!

SF 4:1 = veiligheidsfactor 4.

Technische beschrijving

Draadlengte moer E	24 mm
Buiten-Ø ring B	108 mm
Schroefdraad-Ø	M30
Kraag-Ø oplegvlak C	65 mm
Binnen-Ø ring A	60 mm
Totale hoogte F	109 mm
Gewicht	1,7 kg

Gegevensblad

Draadlengte	45 mm
Maat D	24 mm
Draagvermogen WLL SF 4:1	12 t
Producttype	Ringschroef