

**VBMT 110308, Soort: CA6525****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261176 CA6525
GTIN	4960664492343
Artikelklasse	25E

Omschrijving

VBMT 110308 CA6525 Soort: CA6525
Spaanbreker: HQ
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2 mm
Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 140 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 140 m/min
Spaanbreker	HQ
Hoekradius	0,8 mm
Snedecndities	licht onderbroken

Soort	CA6525
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VBMT 110308
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien