

Garant
Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 20/11 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	261131 20/11
GTIN	4045197656124
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	VB.. 1103..
Wisselplaatschroevenset	269028 22
ISO-code houder	A20R SVQBR/L11
Minimale voorboor-Ø D_{min}	25 mm
Koplengte L_1	20,5 mm
Plaatafmeting	11 mm
Middenverplaatsing L_3	13 mm
Totale lengte L	200 mm
Spanhoogte L_2	19 mm
Instelhoek κ	107,5 graden
Schacht-Ø D_s	20 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500