

**Garant****Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261131 25/16
GTIN	4045197653666
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Middenverplaatsing $L_3$	17 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	32 mm
ISO-code houder	A25R SVQBR/L16
Koplengte $L_1$	40 mm
Plaatafmeting	16 mm
geschikte wisselplaat	VB.. 1604..
Totale lengte L	200 mm
Spanhoogte $L_2$	23 mm
Instelhoek $\kappa$	107,5 graden
Schacht-Ø $D_s$	25 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 8	269028 8
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500