


Garant**Voordeelverpakking GARANT Uni Hero VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA, 5 stuks****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG1253 8,2
GTIN	4067263106562
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Maximale universaliteit en zuinigheid in één gereedschap. **Robuuste gereedschapsuitvoering** en **convex-concaaf gebogen snijkantuitvoering** voor een uitstekende gereedschapsstabiliteit en optimaal spaanbreukgedrag bij een breed scala aan materialen. **Speciale spaanruimtegeometrie** en **gepolijste spaanruimten** voor een ideale spaanafvoer en maximale proceszekerheid. **Ultragladde TiAlSiN-hoogrendementcoating** voor een effectieve vermindering van slijtage en vorming van opbouwsnijanten.

Zoals nummer: 122450

Vorm HB voor dezelfde prijs leverbaar met nr. GG1256.

Vorm HB pas verkrijgbaar vanaf ≥ 3 mm.

Opmerking:

Spaangroeflengte $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Artikelen met prijzen tussen haakjes: afwijkende levertijd en minimale bestelhoeveelheid 3 stuks.

Technische beschrijving

Schacht-Ø D_s	10 mm
Norm	DIN 6537 K
Nominale Ø D_c	8,2 mm

aanbevolen maximale boordiepte L_2	34,7 mm
Totale lengte L	89 mm
Aantal snijkanten Z	2
Spaangroeflengte L_c	47 mm
Tolerantie nominale $\varnothing$	h7
Inhoud	5"
Voeding f in staal < 1100 N/mm ²	0,19 mm/omw,
Coating	TiAlSiN
Snijmateriaal	VHM
Uitvoering	4xD
Tophoek	140 graden
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling	ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie	HPC
Semi-standaard	ja
Gekleurde ring	oranje
Producttype	Spiraalboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	190 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	200 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	160 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	140 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	110 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	90 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	90 m/min	M

Gegevensblad

RVS > 900 N/mm ²	geschikt	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	40 m/min	S
GG(G)	geschikt	130 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	geschikt		
Lucht	beperkt geschikt		

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG1253 8,2