



LED-EX zaklamp met batterijen, Type: 3AA



Bestelgegevens

Bestelnummer	081521 3AA
GTIN	032705100143
Artikelklasse	08C

Omschrijving

Uitvoering:

Explosieveilige zaklamp, getest volgens de geldende ATEX-richtlijn.

Hoogwaardige led-lampen stootvast, stof- en waterdicht.

Met **led-reflectortechnologie. led hand- en helmlamp gemaakt van vlamvertragende materialen.** Brede straal, ideaal voor brandbestrijding en extreme kou.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Technische beschrijving

Brandduur	8 h
Kop-Ø	35 mm
Kleur behuizing	GREY
ATEX-zone	zone 0
ATEX-zone	zone 20
Batterijtype	Mignon, AA
Aantal inbegrepen batterijen	3
Lichtstroom	150 lm
Gewicht	139 g
IP-klasse	IP 67

Totale lengte	135 mm
Apparaateigenschap	Geschikt voor EX-zone
Reikwijdte lichtbundel	95 m
Energievoorziening	Batterijvoeding
Producttype	Taschenlampe

Accessoires

Lithium-metaalbatterijen Internationaal type LR6	081559 LR6
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081554 LR6
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081551 LR6
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081561 LR6
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081553 LR6
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081552 LR6