

Garant

Draadsnij-insert volprofiel 60° binnen rechts, L1 = 16 mm, Ø Dmin / Oplopend met: 6,3/1mm

**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 270400 6,3/1 |
| GTIN | 4045197467492 |
| Artikelklasse | 211 |

Omschrijving**Toepassing:**

Voor snijplaathouders nr. 270200 – 270204.

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Schroefpunt-kop-afstand Y | 0,7 mm |
| Schacht-Ø d | 6 mm |
| Minimale aanzet h _{min} | 0,58 mm |
| Tolerantieklasse | DIN 13 6H |
| Minimale Ø D _{min} | 6,3 mm |
| Punt-midden-afstand L ₃ | 2,9 mm |
| Afkoppellengte L ₁ | 16 mm |
| Productnaamattribuut | L ₁ = 16 mm |
| Flankhoek | 60 graden |
| Draadsoort | M |
| Draadsoort | MF |
| Producttype | Draadsnij-insert |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Alu kunststoffen | beperkt geschikt | 200 m/min | N |
| Aluminium (kortspanend) | beperkt geschikt | 200 m/min | N |
| Aluminium > 10% Si | beperkt geschikt | 150 m/min | N |
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | 160 m/min | P |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | 150 m/min | P |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | 150 m/min | P |
| Staal < 1100 N/mm ² | geschikt | 80 m/min | P |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | 60 m/min | P |
| Staal < 55 HRC | beperkt geschikt | 30 m/min | H |
| RVS < 900 N/mm ² | geschikt | 90 m/min | M |
| RVS > 900 N/mm ² | geschikt | 60 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | beperkt geschikt | 30 m/min | S |
| GG(G) | geschikt | 90 m/min | K |
| CuZn | geschikt | 150 m/min | N |
| Continu | geschikt | | |
| nat maximaal | geschikt | | |