

Garant**Weldonhouder vorm ADB met koelkanaalboringen, SK 50 kort, Span-Ø D1: 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300298 32
GTIN	4045197463487
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Met balluff/RFID-chip-boring.

GARANT –

Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!). Balanceerkwaliteit G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Met afsluitbare koelkanaalboringen.**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	100 mm
Reservespanschroef nr. 309900	32
Span-Ø D ₁	32 mm
Buiten-Ø D	72 mm
Opname	SK 50 kort
Norm	DIN 6359

Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Koelkanaalboring	afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder

Accessoires

Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
	308830 50

Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor
conusmaat 50

Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 50

308640 50

Reservespanschroef Voor span-Ø D1 32 mm

309900 32