

Garant**eco-klemhouder, links, Schachtbreedte b: 25mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	273846 25
GTIN	4045197517487
Artikelklasse	21W

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT eco-systeem-klemdraaihouder met interne koelvloeistofoevoer naar de snijkant.

T.b.v.:

Snijplaathouders nr. 273880 en 273890.

Levering:

Inclusief montageschroeven.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen in combinatie met GARANT eco-systeem opname nr. **317900** – **319886** en GARANT eco-snijplaathouder nr. **273880** – **273891** mogelijk. Technologiewaarden afhankelijk van spansituatie en materiaal met 30 % tot 50% verlagen.

Inwendige koeling: ja

Koplengte L₁: 20,5 mm

Totale lengte L: 109 mm

Bout: 279815 9

Technische beschrijving

Schachtbreedte b	25 mm
Koplengte L ₁	20,5 mm
Bout	279815 9
Totale lengte L	109 mm
Serie	Eco

Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Klemhouder

Accessoires

Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Klemschroef Type 9	279815 9
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20	674248 TX20
Klemschroef	279910