

Garant**eco-Klemhouder, links, Schachtbreedte b: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273841 16
GTIN	4045197517395
Artikelklasse	21W

Omschrijving**Uitvoering:**

GARANT eco-systeem-klemdraaihouder met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant.

T.b.v.:

Snijplaathouders nr. 273881; 273887 en 273891.

Levering:

Inclusief montageschroeven.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen in combinatie met GARANT eco-systeem opname nr. **317900** – **319886** en GARANT eco-snijplaathouder nr. **273880** – **273891** mogelijk. Technologiewaarden afhankelijk van spansituatie en materiaal met 30 % tot 50% verlagen.

Inwendige koeling: ja

Totale lengte L: 72 mm

L₂: 18,5 mm

Bout: 279815 9

Technische beschrijving

L ₂	18,5 mm
Bout	279815 9
Schachtbreedte b	16 mm
Totale lengte L	72 mm
Serie	Eco
Inzetsoort	links

Inwendige koeling	ja
Producttype	Klemhouder

Accessoires

Klemschroef Type 9	279815 9
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20	674248 TX20
Klemschroef	279910