

LOCTITE.**Secondelijm, 3 g, Producent-ID: 454**

Bestelgegevens

Bestelnummer	083351 454
GTIN	4058093008935
Artikelklasse	04L

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel inzetbaar voor verbindingen tussen uiteenlopende materialen. Snelle uitharding en schone, nagenoeg onzichtbare verbindingen. Uitharding door luchtvochtigheid.

Toepassing:

Universele secondelijm-**gel**. Geschikt voor **nagenoeg alle materialen**. Druipt niet, ideaal voor toepassingen op verticale oppervlakken of bovenhands.

Opmerking:

Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.

Technische beschrijving

Handvastheid na	5 - 10 s
Fabrikantnummer	LOCTITE 454
Treksterkte	20,9 N/mm ²
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07: Uitroepteken
Dynamische viscositeit	150 - 450 mPas

Opslagtemperatuur	2 °C
Temperatuur toepassingsgebied	-40 - 120 °C
Vorm	Gel
Houdbaarheid vanaf productiedatum	24 maand
Chemische basis	Ethyl-cyanoacrylaat
Dichtheid	1,05 g/cm ³
Eigenschap	druipvrij
Eigenschap	trekt niet in
geschikt voor materiaal	Leer
geschikt voor materiaal	metaal
geschikt voor materiaal	Papier
geschikt voor materiaal	hout
geschikt voor materiaal	Karton
geschikt voor materiaal	kunststof
geschikt voor materiaal	poreuze materialen
Kleur	transparant
Klasse gevaarlijke stoffen	9
Inhoud	3 ml
maximale spleetmaat	0,15 mm
Productnaamattribuut	3 g
Producttype	Secondenlijm