

Garant**eco-Boorstang, rechts, Ø DS: 25mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	273850 25
GTIN	4045197517494
Artikelklasse	21W

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT eco-systeem-klemdraaihouder met interne koelvloeistoefvoer naar de snijkant.

T.b.v.:

Snijplaathouders nr. 273886.

Levering:

Inclusief montageschroeven.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen in combinatie met GARANT eco-systeem opname nr. **317900 – 319886** en GARANT eco-snijplaathouder nr. **273880 – 273891** mogelijk. Technologiewaarden afhankelijk van spansituatie en materiaal met 30 % tot 50% verlagen.

Inwendige koeling: ja

Schacht-Ø D_s: 25 mm

Middenverplaatsing L₃: 15 mm

Totale lengte L: 200 mm

Bout: 279815 9

Technische beschrijving

Bout	279815 9
Middenverplaatsing L ₃	15 mm
Totale lengte L	200 mm
Schacht-Ø D _s	25 mm
Serie	Eco
Inzetsoort	rechts

Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang

Accessoires

Klemschroef	279910
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20	674248 TX20
Klemschroef Type 9	279815 9