

**Garant****eco-Snijplaathouder recht, rechts, Steekbreedte w: 3mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 273880 3      |
| GTIN          | 4045197517555 |
| Artikelklasse | 21W           |

**Omschrijving****Toepassing:**

In combinatie met GARANT eco-klemhouders nr. **273840 &minus;** **273846**.

**Let op:**

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

Inwendige koeling: ja

maximale snijdiepte  $t_{max}$ : 21 mm

Spanschroef: 279815 9

**Technische beschrijving**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| maximale snijdiepte $t_{max}$ | 21 mm           |
| Steekbreedte w                | 3 mm            |
| Serie                         | Eco             |
| Spanschroef                   | 279815 9        |
| Inzetsoort                    | rechts          |
| Inwendige koeling             | ja              |
| Producttype                   | Snijplaathouder |

**Accessoires**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Klemschroef        | 279910   |
| Klemschroef Type 9 | 279815 9 |