

Garant
**eco-Snijplaathouder concaaf voor vlakke insteek, rechts, Ø-bereik Insteek
D1 / D2: 90/130mm**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 273890 90/130 |
| GTIN | 4045197516671 |
| Artikelklasse | 21W |

Omschrijving
Toepassing:

In combinatie met GARANT eco-klemhouders nr. **273840 & minus; 273851**.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

Opmerking:

D_1 = minimale Ø voor de eerste insteek / D_2 = maximale Ø voor de eerste insteek.

Inwendige koeling: ja

Steekbreedte w: 3 mm

maximale snijdiepte t_{max} : 13 mm

Spanschroef: 279815 9

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|----------|
| maximale 1e insteek-Ø D_2 | 130 mm |
| maximale snijdiepte t_{max} | 13 mm |
| minimale 1e insteek-Ø D_1 | 90 mm |
| Serie | Eco |
| Spanschroef | 279815 9 |

| | |
|-------------------|----------------|
| Inzetsoort | rechts |
| Inwendige koeling | ja |
| Steekbreedte w | 3 mm |
| Producttype | Snijplaatouder |

Accessoires

| | |
|--------------------|----------|
| Klemschroef Type 9 | 279815 9 |
| Klemschroef | 279910 |