

Garant
eco-Snijplaathouder convex voor vlakke insteek, links, Ø-bereik Insteek D1 / D2: 53/76mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	273887 53/76
GTIN	4045197516572
Artikelklasse	21W

Omschrijving
Toepassing:

In combinatie met GARANT eco-klemhouders nr. **273840 – 273851**.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

Opmerking:

D_1 = minimale \varnothing voor de eerste insteek / D_2 = maximale \varnothing voor de eerste insteek.

Inwendige koeling: ja

Steekbreedte w: 3 mm

maximale snijdiepte t_{\max} : 13 mm

Spanschroef: 279815 9

Technische beschrijving

maximale 1e insteek- \varnothing D_2	76 mm
minimale 1e insteek- \varnothing D_1	53 mm
maximale snijdiepte t_{\max}	13 mm
Serie	Eco
Spanschroef	279815 9
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja

Steekbreedte w	3 mm
Producttype	Snijplaathouder

Accessoires

Klemschroef Type 9	279815 9
Klemschroef	279910