

**Garant****VB.T 110304, Soort: HB7310**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	261224 HB7310
GTIN	4045197696243
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

VB.T 110304 HB7310 Soort: HB7310  
Spaanbreker: AM  
Tolerantie: G  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,1 - 4 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 350 - 600 m/min

## Technische beschrijving

Snijdiepte $a_p$	0,1 - 4 mm
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	350 - 600 m/min
Snedeccondities	continu
Hoekradius	0,4 mm
Voeding $f$	0,05 - 0,5 mm/omw,
Hoofdtoepassing	N

Spaanbreker	AM
Soort	HB7310
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VBGT 110304
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien