

Garant**Weldonhouder vorm ADB, SK 40 A = 200, Span-Ø D1: 10mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 300285 10 |
| GTIN | 4045197283207 |
| Artikelklasse | 31A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Met balluff/RFID-chip-boring.

GARANT –

Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!). Balanceerkwaliteit G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Afkoppellengte A-maat | 200 mm |
| Reservespanschroef nr. 309900 | 10 |
| Span-Ø D ₁ | 10 mm |
| Buiten-Ø D | 35 mm |
| Opname | SK 40 A = 200 |
| Norm | DIN 6359 |
| Opnamenorm | ISO 7388-1 |
| Vorm | ADB |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min ⁻¹ |

| | |
|------------------------|--------------|
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Producttype | Weldonhouder |

Accessoires

| | |
|--|-----------|
| Aantreboutafgedicht Geschikt voor conus 40 | 308660 40 |
| Speciale aantrebout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40 | 308700 40 |
| Aantreboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40 | 308610 40 |
| AantreboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40 | 308625 40 |
| Aantrebout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40 | 308806 40 |
| Aantrebout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40 | 308801 40 |
| Aantrebout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40 | 308802 40 |
| Aantrebout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308760 40 |
| Aantrebout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40 | 308605 40 |
| AantreboutVorm A Geschikt voor conus 40 | 308600 40 |
| Speciale aantrebout met binnendraad Geschikt voor conus 40 | 308740 40 |
| Spansleutel voor aantreboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40 | 308830 40 |
| Aantreboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40 | 308620 40 |
| Aantrebout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308785 40 |
| Aantrebout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308790 40 |
| Aantrebout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308765 40 |
| Aantreboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40 | 308650 40 |
| Aantreboutafgedicht Geschikt voor conus 40 | 308635 40 |

| | |
|---|------------|
| Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40 | 308820 40 |
| Aantrekbout Mazak, vorm A Geschikt voor conus 40M | 308670 40M |
| Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308795 40 |
| Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 40 | 308640 40 |
| Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40 | 308630 40 |
| Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40 | 308615 40 |
| Reservespanschroef Voor span-Ø D1 10 mm | 309900 10 |