

**Garant**
**eco-Snijplaathouder convex voor vlakke insteek, links, Ø-bereik Insteek D1 / D2: 67/100mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	273887 67/100
GTIN	4045197516589
Artikelklasse	21W

**Omschrijving**
**Toepassing:**

In combinatie met GARANT eco-klemhouders nr. **273840 – 273851**.

**Let op:**

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

**Opmerking:**

$D_1$  = minimale  $\varnothing$  voor de eerste insteek /  $D_2$  = maximale  $\varnothing$  voor de eerste insteek.

Inwendige koeling: ja

Steekbreedte w: 3 mm

maximale snijdiepte  $t_{max}$ : 13 mm

Spanschroef: 279815 9

**Technische beschrijving**

minimale 1e insteek- $\varnothing$ $D_1$	67 mm
maximale snijdiepte $t_{max}$	13 mm
maximale 1e insteek- $\varnothing$ $D_2$	100 mm
Serie	Eco
Spanschroef	279815 9
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja

Steekbreedte w	3 mm
Producttype	Snijplaathouder

---

## Accessoires

Klemschroef	279910
Klemschroef Type 9	279815 9