



Weldonhouder vorm AD, SK 40 A = 160, Span-Ø D1: 12 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	300280 12
GTIN	4045197143921
Artikelklasse	32A

Omschrijving

Uitvoering:

Met Balluff-chip-boring.

Toepassing:

voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308810 – 308830.

Norm: DIN 6359

Opnamenorm: DIN 69871

Opnamenorm: ISO 7388-1

Vorm: AD

Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 15000 min⁻¹

Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3 µm

Buiten-Ø D: 42 mm

Reservespanschroef 309900: 12

Technische beschrijving

Span-Ø D ₁	12 mm
Reservespanschroef 309900	12
Buiten-Ø D	42 mm
Opname	SK 40 A = 160
Norm	DIN 6359

Opnamenorm	DIN 69871
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC

Accessoires

Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout Mazak, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 Geschikt voor conus 40 SK	308812 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Spansleutel voor aantrekbouten volgens ISO 7388 Geschikt voor conus 40 SK	308830 40
Aantrekbout Hurco 45° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
	308615 40

Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40

Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40

308806 40

Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40

308795 40

Spansleutel voor aantrekbouten volgens DIN 69872
Geschikt voor conus 40 SK

308820 40

Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872
Geschikt voor conus 40 SK

308810 40

Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40

308625 40

Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40

308630 40

Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht
Geschikt voor conus 40

308720 40

Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40

308635 40

Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40

308790 40

Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40

308660 40

Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 40

308640 40

Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 40

308605 40