

Garant**VBMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7130-2, Maat: 160408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3556 160408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Aantal	50
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO-code wisselplaat	VBMT 160408
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,8 mm
Inhoud	261154 HB7130-2
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,55 mm
Snijdiepte $a_{p\ max}$	2,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 270 mm/min
Hoofdtoepassing	M

Soort	HB7130-2
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	VS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3556 160408