

**CNMG wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7035-2, Maat: 120408****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | GG2406 120408 |
| GTIN          | 4067263092278 |
| Artikelklasse | GGN           |

**Technische beschrijving**

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Voeding f                           | 0,1 - 0,4 mm/omw,            |
| Fijn/ruw-indeling                   | Nabewerken                   |
| Hoekradius                          | 0,8 mm                       |
| Hoofdtoepassing                     | P                            |
| Snijdiepte $a_{p\ min}$             | 0,55 mm                      |
| Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 150 - 350 mm/min             |
| Inhoud                              | 250060 HB7035-2              |
| ISO-code wisselplaat                | CNMG 120408                  |
| Aantal wisselingen/snijanten        | 4                            |
| Snijdiepte $a_p$                    | 0,3 - 2 mm                   |
| Snijmateriaal                       | HM                           |
| Snijdiepte $a_{p\ max}$             | 4.25 mm                      |
| Aantal                              | 50                           |
| Soort                               | HB7035-2                     |
| Snedecondities                      | sterk onderbroken            |
| Spaanbreker                         | SS                           |
| Producttype                         | Wisselplaat voor het draaien |

## **Geschikte producten**

No Shop URL available for: GG2406 120408

---