

Garant**CNMG wisselplaat fijne afwerking 30 stuks, HB7140-2, Maat: 09T308****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2902 09T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Voeding f	0,15 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,55 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Hoekradius	0,8 mm
Snijmateriaal	HM
Inhoud	250052 HB7140-2
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
ISO-code wisselplaat	CNMG 09T308
Coating	gecoat
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 230 mm/min
Snijdiepte a_p	0,3 - 2,5 mm
Snijdiepte $a_{p\ max}$	3.25 mm
Aantal	30

Soort	HB7140-2
Snededecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	VS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2902 09T308