

Garant**CCMT wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7020-2, Maat: 120408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2808 120408
GTIN	4067263095255
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snijdiepte $a_{p\ max}$	4.25 mm
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,55 mm
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijmateriaal	HM
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 350 mm/min
Inhoud	260160 HB7020-2
ISO-code wisselplaat	CCMT 120408
Aantal	30
Soort	HB7020-2

Snededecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2808 120408