

**VBMT 160404, Soort: CA510****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261182 CA510
GTIN	4960664699865
Artikelklasse	25E

Omschrijving

VBMT 160404 CA510 Soort: CA510
Spaanbreker: HQ
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2 mm
Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 140 - 450 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 450 m/min
Spaanbreker	HQ
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Snedeccondities	continu

Soort	CA510
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VBMT 160404
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien