


TCMT wisselplaat fijne afwerking 30 stuks, HBT020, Maat: 110204

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG3944 110204
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	TCMT 110204
Aantal wisselingen/snijkanten	3
Inhoud	260966 HBT020
Snijdiepte a_p	0,4 - 1,5 mm
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Coating	TiCN
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 330 mm/min
Snijdiepte $a_{p\ max}$	2.75 mm
Hoofdtoepassing	P
Aantal	30

Soort	HBT020
Snedecomditie	licht onderbroken
Spaanbreker	PF
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3944 110204