

**VBMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HBT020, Maat: 160404****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3949 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Aantal	50
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
ISO-code wisselplaat	VBMT 160404
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 330 mm/min
Inhoud	261188 HBT020
Aantal wisselingen/snijanten	2
Snijdiepte a_p	0,4 - 1,5 mm
Hoekradius	0,4 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte $a_{p\ max}$	2.5 mm
Coating	TiCN

Soort	HBT020
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	PF
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3949 160404