

Garant**CCMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7120-1, Maat: 120404****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3503 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Aantal	50
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte $a_{p \max}$	4.25 mm
Inhoud	260064 HB7120-1
ISO-code wisselplaat	CCMT 120404
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snijmateriaal	HM
Tolerantie	M
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 290 mm/min

Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
Soort	HB7120-1
Snedecondities	continu
Spaanbreker	VS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3503 120404