

Garant**CNMG wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7140-2, Maat: 120408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2911 120408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Aantal	50
Tolerantie	M
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Inhoud	250158 HB7140-2
Snijdiepte $a_{p\max}$	4.25 mm
Hoofdtoepassing	M
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Coating	gecoat
Snijmateriaal	HM
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 mm/min

ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,55 mm
Soort	HB7140-2
Snededecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2911 120408